

# 記名台



組立

メ-カ-直送

屋内

カタログNo.1 P.084 掲載

対象機種 ZF-255




## クリップ付き

天板には紙を挟める便利なクリップがついています。



## コーナークッション

天板下部には安全性を考慮してクッション材が付いています。



## 組立方法

- ① ベース裏面から六角穴付き CAP ボルト M8 × 45 にスプリングワッシャー M8 を通し、六角レンチ M6 を使用して柱とベースを固定してください。
- ② 木製天板を柱の後ろ側からかぶせて六角穴付き CAP ボルト P=2 M6 × 35 を六角レンチ M5 を使用して柱に固定します。

# MSX



カバー付

紙

角度調整

屋外

カタログNo.1 P.085 掲載

対象機種 MSX-40D

※雨や風が強い日は、製品が転倒して事故が起きないように重しを置か、屋内に移動するなど、防止してください。

※水滴などで印刷物が湿る可能性があります。ラミネート加工などを施したポスターをご使用ください。



## 透明カバーで雨から守る

アクリルのフタを外し、中に印刷したメニューやチラシをセットします。マグネットで 4 隅を固定します。



## マグネット (4個) 付き

本体にはマグネット 4 個が付属しています。


## 角度調整機能付き

【0° 20° 40° 60° 90°】に固定が可能です。

補修部品 角度調整金具 4X-J001

## ベース部

付属の M6 六角レンチを使用し、柱から M8 ネジを取り外し、そのネジでベース中央の穴で固定します。



補修部品

P.162 ~ 掲載



J001