





カタログNo.1 P.116-117 掲載

対象機種 F15, F20




※タペストリーバー 1 本にキャップ 2 個とバナー補強テープが付いています。
 ※吊り具は別売りです。
 ※特注寸法も 1 本から承ります。
 F15 : 最大 1815mm まで F20 : 最大 2100mm まで



キャップ部
 タペストリーバーのキャップはブラックでも製作可能です。
 (タペストリーバーがブラックでも標準色はクロームメッキです。)
 ご注文時にご指定ください。
 キャップ厚み ■ 7mm

バナーのセット方法

① 付属の補強テープの剥離紙をはがし、バナーの裏面の端に貼り付けます。



※バナー作成時の注意点

バナーの仕上がり寸法はテープを貼る分の余白を足してください。

- バナーを 1 本使用 : バナー上辺に +20mm
- バナーを 2 本使用 : バナー上下にそれぞれ +20mm



② バナーのキャップを外して、横からバナーを差し込みます。



③ キャップを両端にとめて完了です。

タペストリーバーの推奨バナー

バナーの素材・サイズは以下を推奨いたします。
 素材 ■ 合成紙またはボンジクロス
 厚み ■ F15 : 0.2mm 以下 / F20 : 0.4mm 以下
 幅 ■ 補強テープの範囲内


補強テープは消耗品です。単品での販売も可能です。
 (P.169 掲載)

補修部品 F15 用補強テープ 4X-X003
 補修部品 F20 用補強テープ 4X-X004

補強テープ材質 ■ 低発泡塩ビ
 F15 用 : 幅 10mm × 厚み 1mm
 F20 用 : 幅 13mm × 厚み 1mm
 (最大 905mm まで)

寸法について

●バナー寸法 800mm の場合



補強テープはバー寸法 -10mm となります。
 バナーはその範囲内で作成してください。
 キャップが 1 個 7mm 厚 (2 個で 14mm) の為、
 外寸は +29mm となります。

補修部品

P.162 ~ 掲載



G015,



G016,



X003, X004

F- オプション



屋内

カタログNo.1 P.117 掲載

対象機種 F15 吊り具, F20 吊り具, F15 吸盤付吊り具, F20 吸盤付吊り具,
φ 20 タペストリーバー用連結金具

オプション



タペストリーバー用吊り具



F15用 F20用

本体価格	本体価格	
F15吊り具	¥130 (税抜価格)	000
F20吊り具	¥130 (税抜価格)	000

本体 ■ ABS 樹脂 (グレー)



オプション



タペストリーバー用吸盤付吊り具



F15用 F20用

本体価格	本体価格	
F15吸盤付吊り具	¥190 (税抜価格)	000
F20吸盤付吊り具	¥190 (税抜価格)	000

本体 ■ ABS 樹脂 (グレー) + 吸盤



吊り具セット方法

バナーのセットの溝部分と逆の溝にオプションの吊り具をスライドさせて取り付けます。



タペストリーバーの使用例

サイズ変更やオプションの連結金具との組み合わせで使用シーンが広がります。
※特注寸法も1本から承ります。
F15 最大 1815mm まで、 F20 最大 2100mm まで



オプション

φ 20 タペストリーバー用連結金具

¥680 (税抜価格) 000


本体 ■ スチール ユニクロメッキ仕上

M2.5 六角レンチ付き

※φ 20 タペストリーバーのみご使用いただけます。

※最大 2430mm まで連結可。


※吊り具は 4 個以上使用してください。



連結方法

- ①タペストリーバー上部の溝に連結金具を差し込みます。
- ②六角レンチを使用してネジでしっかりと固定してください。

<使用例>



F-オプション



屋内

カタログNo.1 P.117 掲載

対象機種 FH-1, FW-1, F20-30K, F20-45K



F20-60シルバー + FH-1 + FW-1




オプション

FH-1

¥1,200 (税抜価格) 000

材質 ■ 真鍮
仕上 ■ ニッケルメッキ
対応ワイヤー ■ φ 1.0 ~ 1.2




オプション


FW-1 (ウエイト)

¥9,800 (税抜価格) 000

重量 ■ 1.0kg
材質 ■ スチール白塗装
対応ワイヤー ■ φ 1.0 ~ 1.2



使用例




使用方法 (FH-1)

タペストリーバーの溝に沿ってスライドさせます。任意の位置に固定することが可能です。



F20-30K (シルバー)

本体 ■ アクリル透明 t5.0mm
バー ■ アルミ押型材アルマイト仕上
バナーの厚み (目安) ■ 0.4mm まで
※バナー補強テープ、φ 50 吸盤 2 個付
※ご注文の際には「突き出し用」をご明記ください。
※特注寸法も 1 本から承ります。(最大 465mm まで)



突き出し用タペストリーバーφ 20

(シルバー / ブラック)

品番	バー寸法	本体価格	
F20-30K	315mm	¥3,500 (税抜価格)	001
F20-45K	465mm	¥3,600 (税抜価格)	001

使用方法

バナーはサイドからスライドし、取り付けます。タペストリーバーは上部のみで使用します。下がり止めがあるので、バナーを真っ直ぐに維持したまま、掲示することができます。吸盤での固定ですので取付け面の汚れをよく拭き取ってから設置してください。

補修部品

P.162 ~ 掲載



G016,



X003, X004