ILK•KRN











(LOCK)

カタログNo.1 P.136-137 掲載

推奨メディア


素材 ■カール防止塩ビ、ターポリン 厚み ■ 0.2 ~ 0.45mm



収納バッグ付き


便利な専用バック付きです。 ILK-90、120、150、200 には バッグにキャスターが付きます。







上部メディアバーを開き、メディアを差込閉じます。 ※挟み込むだけで、メディアを袋加工する必要がありません。



硬貨などでクリップ上部を押さえ込み、メディアを固定させます。メディアとクリップをケース内に戻します。 ロッキングピンを取り外し、メディアを巻き取ります。



KIN 055

収納バッグ付き




推奨メディア

素材 ▮カール防止塩ビ、ターポリン 厚み ▮0.2 ~ 0.45mm

KRNシリーズ メディアの取り付け方法



トップバーのキャップを外してメディアの上端を差し込み、 しっかり固定してから再度キャップを取り付けます。



《下部》

本体内のバナー取り付け幕(両面テープ付)をひっぱり出し、 メディアの下端(裏面)に位置を合わせて貼り付けます。 メディアの下端(表面)とバナー取り付け幕を 付属の補強テープで張り合わせて補強します。