



メ-カ-直送

屋内

カタログNo.1 P.332-333 掲載

対象機種

AP-BR091MC, AP-BR132MC, AP-BR281MC, AP-BR111M
AP-BR351MR, AP-BR351SL, 追加用フックキャッチ




スタート、キャッチ

巻き取り式ベルト（スタート）とベルト受け（キャッチ）がポールに付いています。



選べるベルトカラー

ご注文の際には、カラーをご指定ください。ベルトへの印刷も可能です。詳細はお問い合わせください。



1段式ヘッド部

ヘッド部

360°回転が可能です。

AP-BR091MC



2段式ヘッド部

ヘッド部

360°回転が可能です。

AP-BR132MC



スタッキング機能 (AP-281MCのみ)

使わない時は重ねられるので、場所を取りません。収納に便利です。

AP-BR281MC

オプション



オプション

AP-BRP10 (B5用アクリル面板付)

¥8,300 (税抜価格)

050

B5用紙を挟んで使用できます。内容は自由に差し替え可能です。※ AP-BR681Mには使用できません。




オプション

AP-BR05 (3方向キャッチ)

¥4,000 (税抜価格)

050



取付方法

- ①つまみねじをゆるめ、ベルトリールの頭部にサインキャップをはめ込みます。
- ②サインキャップのつまみねじをしっかりと手で締め込みます。
- ③サインキャップの頭部のくわえ込み口にアクリル面板をセットします。
- ④付属の六角棒スパナを使って、サインキャップ頭部の止めネジ2本を締め込み、アクリル面板を固定します。

補修部品

P.162 ~ 掲載



U029,



U030

TR



メーカー直送

組立

屋内

カタログNo.1 P.334 掲載

対象機種 TR-500, TR-510, TR-900



TR-500



スタート、キャッチ

スタートとキャッチが一体になっています。スタートの底部分を回転させるとロックがかかり、ベルト外れを防止します。

選べるベルトカラー

■レッド ■ブルー ■ブラック
※ご注文時にベルトカラーをご指定ください。

スタッキング機能

使わない時は重ねられるので、場所を取りません。収納に便利です。



TR-900

ジョイント式

目的に合わせて3段階に高さを変えることができます。(個別でのご購入はできません。)



ベルトへの印刷

ベルトにメッセージや店名・ロゴなどを入れることができます。詳しくはお問い合わせください。



AP-BR805



組立

メーカー直送

屋外

カタログNo.1 P.335 掲載

対象機種 AP-BR805

手掛付き


支柱とベースに手掛があるため、持ち運びがしやすく、移動に便利です。



ベースは2種類

再生ゴムタイプ

注水タイプ



支柱色：ブラック

- レッド
- ブルー
- ブラック

再生ゴムタイプ



支柱色：イエロー

支柱色：イエロー、オレンジの場合はベルトカラーはイエロー / ブラックの1色のみとなります。

イエロー / ブラック

注水タイプ

再生ゴムタイプ

再生ゴムタイプは、長時間同じ場所に置かれると色移りする可能性があります。

注水タイプ

注水タイプは一度組立てを行うと取り外しできません。ご注意ください。

交換用

交換用ベルトカセット AP-BR120

¥9,800 (税抜価格)

050



ベルト ■ ポリステル
※ご注文時にベルトカラーをご指定ください。