

特徴

- ・平付、突出型の定番タイプ
- ・ピクトなどの表示が映えるシンプルな形状
- ・公共施設・病院などで多くご愛用いただいています。

類似製品



ケンドンレール

P.023 ~
参考



プリンバースライドパネル

P.095 ~
参考



写真は、OS-57013-SHを使用しています。


構造・仕様



★取付方法①(脱着式)

ベース材があるため、本体の取り付けが非常に簡単です。


対象機種：
OS-57001-AA, OS-57005-AA
OS-57009-AA



★取付方法②(テープ接着)

壁面に直接両面テープで接着します。接着しにくい場合は、捨て板等をあらかじめ壁面にビス止めしてください。


対象機種：
OS-57203-SH, OS-57205-SH
OS-57013-SH, OS-57062-SH



★取付方法③(突出し1)

ブラケット部分は表示面のなかにすっぽりと収まり、最後に上下ビス留めをする仕様は、全体をすっきりと見せます。


対象機種 : OS-68001-AA



★取付方法④(突出し2)

先にネジ留めたブラケットに、表示面を落とし込み最後に上部パーツをネジ留めします。表示面にアクリルを採用することで、コストダウンを図りました。


対象機種 : OS-68053-PX






OS-57001-AA

¥3,500 (税抜価格)
 重量 ■ 0.2kg
 本体 ■ アルミ押出材アルマイト仕上
 表示面 ■ アルミ押出材アルマイト仕上
 ※脱着式、ネジ留め固定




OS-57005-AA

¥4,900 (税抜価格)
 重量 ■ 0.2kg
 本体 ■ アルミ押出材アルマイト仕上
 表示面 ■ アルミ押出材アルマイト仕上
 ※脱着式、ネジ留め固定




OS-57203-SH

¥5,000 (税抜価格)
 重量 ■ 0.4kg
 本体ベース ■ アクリル 5mm
 表示面 ■ ステンレス鋼板 1mm
 ヘアライン仕上
 ※両面テープ、接着固定




OS-57205-SH

¥3,700 (税抜価格)
 重量 ■ 0.2kg
 本体ベース ■ アクリル 5mm
 表示面 ■ ステンレス鋼板 1mm
 ヘアライン仕上
 ※両面テープ、接着固定




OS-57013-SH

¥9,400 (税抜価格)
 重量 ■ 0.4kg
 本体ベース ■ アクリル 5mm
 表示面 ■ ステンレス鋼板 1mm
 ヘアライン仕上
 窓部 ■ 塩ビ 0.5mm フィルム貼 (赤)
 スライド式
 ※両面テープ、接着固定




OS-57062-SH

¥8,900 (税抜価格)
 重量 ■ 0.2kg
 本体ベース ■ アクリル 5mm
 表示面 ■ ステンレス鋼板 1mm
 ヘアライン仕上
 窓部 ■ 塩ビ 0.5mm フィルム貼 (赤)
 スライド式
 ※両面テープ、接着固定




OS-57254-SR (SD)

¥18,000 (税抜価格)
 重量 ■ 0.3kg
 本体 ■ アルミ押出材アルマイト仕上
 表示面 ■ ステンレス鋼板 0.8mm
 ヘアライン仕上
 キャップ ■ ABS 樹脂
 ※脱着式、ネジ留め固定



OS-68001-AA

¥8,400 (税抜価格)
 重量 ■ 0.4kg
 本体 ■ アルミ押出材
 表示面 ■ アルミ押出材アルマイト仕上
 ※ネジ留め固定



OS-68053-PX

¥6,000 (税抜価格)
 重量 ■ 0.3kg
 表示面 ■ アクリル 5mm
 ブラケット ■ ステンレス鋼板 1.2mm
 ヘアライン仕上
 ※ネジ留め固定

